Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Suporte para fixação na parede

Estado: 04-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2508.020 - Suporte para fixação na parede para AX e KX em chapa de aço, AX IT, EL

Ideal para a montagem facilitada de caixas para fixação na parede, mesmo em locais com espaço restrito.

Recursos

Cód. Ref.	AX 2508.020
Descrição do produto	Ideal para a montagem facilitada de caixas para fixação na parede, mesmo em locais com espaço restrito.
Vantagens	Fixação diretamente por trás usando um parafuso autoatarraxante no recorte da caixa Simplesmente encaixar o suporte em um parafuso pré-montado na parede As diferentes posições de montagem possibilitam adaptar perfeitamente a instalação na parede às condições do local Em vez de usar o parafuso autoatarraxante, o suporte pode ser opcionalmente fixado por dentro com um parafuso convencional e uma porca Opção adicional de fixação utilizando uma porca no caso de aplicações dinâmicas
Material	Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento	Suporte para fixação na parede Acabamentos Inclui material de fixação
Distância da parede	20 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX de chapa de aço KX de chapa de aço AX IT EL Caixa AX tripartida para fixação na parede
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4 Tipo 12

Recursos

Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.44
Peso bruto	0.44
PCF/emb (cadle to gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL - FTTA