Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AS 4050.722
# Rebarbador

Estado: 21-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

# AS 4050.722 - Rebarbador

Adequado para uso universal para rebarbar furos e arestas. Lâminas revestidas e com fio em ambos os lados para qualidade continuamente elevada no corte.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AS 4050.722 |
| Modelo | Fixação axial ou radial da lâmina de aço<br>Lâmina de aço com fio em ambos os lados<br>B32P PVD TiN |
| Descrição do produto | Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos. |
| Vantagens | Posicionamento ideal automático da lâmina<br>Comprimento regulável do suporte da lâmina<br>Manuseio simples e fácil<br>Facilidade para eliminar as rebarbas<br>Cabo ergonômico |
| Material | Parte interna do cabo: plástico duro<br>Cabo: plástico elástico altamente flexível<br>Suporte da lâmina: aço<br>Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio) |
| Cor | Cabo: vermelho e preto |
| Escopo de fornecimento | Puxador<br>Suporte da lâmina<br>Inclui lâmina de aço |
| Ø do cabo | 28 mm |
| Comprimento do cabo | 110 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.07 |
| Peso bruto | 0.088 |
| Número da tarifa alfandegária | 82055980 |
| EAN | 4028177950436 |

# Recursos

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC001509 |
| ETIM 8 | EC001509 |
| ECLASS 8.0 | 21040803 |