Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 4315.520

Chaves de posicionamento de portas

Estado: 15-06-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

SZ 4315.520 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 4315.520
Modelo	Com cabo de ligação
Comprimento	600 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
Dimensões	Comprimento: 600 mm
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.119
Peso bruto	0.124
Número da tarifa alfandegária	85365019
EAN	4028177581357
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Aprovações

Aprovações	CQC CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK