Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5301.333

# Módulo de chapa de base inteiriça com régua de escova

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.333 - Módulo de chapa de base inteiriça com régua de escova para VX IT

Para a entrada direta de cabos por baixo.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | VX 5301.333 |
| Modelo | Inteiriço com régua de escova |
| Descrição do produto | Para a entrada direta de cabos por baixo. |
| Material | Chapa modular: chapa de aço<br>Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio<br>Chapa modular: chapa de aço<br>Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio |
| Superfície | Chapa modular: galvanizada |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Indicação de montagem | É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo<br>O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade |
| Nota | Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529 |
| Dimensões | Profundidade: 237,5 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT<br>Largura: = 800 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1.82 |
| Peso bruto | 2.06 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 7,7 kg CO2 eq (Cat B) |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177950856 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |