Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.155

Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19")

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

VX 5302.155 - Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19") para VX IT

Trilhos perfilados também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.155
Modelo	para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Descrição do produto	Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".
Vantagens	Legenda integrada das UA nas duas direções As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA
Dados técnicos	Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E
Aplicações	Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT
Material	Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície	Com pintura de fundo
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Posição de montagem	Atrás
Instalações possíveis	Opção de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", dependendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack

Recursos

Indicação de montagem	Para fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, treliça de profundidade ou cantoneira O uso das diferentes opções de fixação depende das medidas do respectivo rack
Adequado para	Altura: = 42 UA
Emb.	2 unid.
Peso líquido	13.16
PCF/emb (cadle to gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177955561
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261