Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7955.110

PDU internacional, modelo "basic"

Estado: 02-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.110 - PDU internacional, modelo "basic"

Diferentes modelos de distribuição de energia no rack para TI. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19. Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7955.110
Modelo	PDU Basic
Descrição do produto	Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem.
Material	Perfil em alumínio anodizado preto
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 970 mm
Quantidade de tomadas e tipo	24 x C13 / 4 x C19
Tomadas	24 x Tomada IEC C13 4 x Tomada IEC C19
Corrente nominal (máx.)	16 A
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	CEE
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas	EN 60950-1
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...95 %

Recursos

Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.133
Peso bruto	3.333
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177684911
E-Number Sweden	E7239989
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604