Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615

PDU local metered

Estado: 07-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 7979.615 - PDU local metered

Distribuição de energia high-end com medição local dos dados do consumo - perfeitamente adequada para aplicação em racks modernos para servidores e data centers tipo Colocation.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7979.615
Modelo	Azul
Descrição do produto	A PDU com medição de energia local está equipada com um display por fase, ou seja, um total de dois displays, possibilitando uma maior carga das fases no data center Colocation.
Vantagens	Medição integrada da corrente (A), potência ativa (kW), tensão (V), frequência (Hz), energia (kWh), ângulo de fase (°) Medição com exatidão de ± 2 %
Dados técnicos	Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases Cabo de ligação de 3 m com conector H05VV-F3G4 mm² Tensão V, corrente A, frequência Hz Display LCD
Funcionamento	Medição por fase ou alimentação
Material	Alumínio com pintura em azul semelhante a RAL 5010 Cobertura: plástico PA 6 GF30, preto, semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	PDU com medição local, 32 A, monofásica, azul 2 cantoneiras
Measurement functions, description	Medição por fase ou alimentação
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 47 mm Comprimento: 1.308 mm
Quantidade de tomadas e tipo	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

Recursos

Tomadas	24 x C 13 6 x C 19 2 polos com contato de segurança, preto
Tensão nominal de serviço	230 V, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal (máx.)	32 A
Potência nominal	7,4 kW
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	CEE
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-5 °C...60 °C
Adequado para	Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de caixa: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.5
Peso bruto	3.5
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177976269
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606