Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8808.790

Sistemas modulares TS 8

Estado: 13-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8808.790 - Sistemas modulares TS 8 com porta transparente e porta traseira

Armários modulares TS 8 com portas com moldura em alumínio e vidro de segurança.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8808.790
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas Porta: pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Chapa de teto Chapas de base Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Porta traseira com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E 2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Material básico	Alumínio

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	95
Peso bruto	100
EAN	4028177698352
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)