Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9681.206

Régua perfurada para montagem

Estado: 12-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9681.206 - Régua perfurada para montagem para porta parcial

Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.



Recursos

Cód. Ref.	SV 9681.206
Descrição do produto	Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas, como canaletas de cabos, suportes de conduítes, etc., na parte interna das portas. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm.
Material	Chapa de aço de 1 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	398 mm
Indicação de montagem	Para armários com largura de 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206 Para armários com largura de 1200 mm: 2 x 9681.206
Dimensões	Comprimento: 398 mm
Adequado para	Largura: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm

Recursos

Emb.	10 unid.
Peso líquido	1.2
PCF/emb (cadle to gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177930049
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Aprovações

Explicações	Declaración de conformidad UK