Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7507.020

FlatBox

Состояние: 13.09.2025 (Источник: rittal.com/ru-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.020 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.

Функции

Арт. №	DK 7507.020
Исполнение	с 19" монтажной рамой
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке 1 настенная часть 2 держателя 2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками 2 боковые стенки, на замках 1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса 19" монтажная рама:
Единиц высоты	12 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 625 мм Глубина: 400 мм
Монтажная ширина для компонентов	12 U
Нагрузочная способность	макс. 600 Н

Функции

Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм The maximum door opening angle is 210°
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	26,45 кг
Вес нетто	25.128
Gross weight	26.45
PCF/PU (cradle-to-gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177551411
E-Number Sweden	E7238403
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Одобрения

Объяснения	Декларация производителя