Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1008.000

# Apparatskåp AX, rostfritt stål

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# AX 1008.000 - Apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.








## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | AX 1008.000 |
| Material | Skåp: Rostfritt stål<br>Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning<br>Montageplåt: Stålplåt<br>Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: streckslipad korn 400<br>Montageplåt: förzinkad |
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130°<br>Montageplåt<br>Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Dimension | Bredd: 380 mm<br>Höjd: 600 mm<br>Djup: 210 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,5 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 330 mm x 575 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 2<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås<br>Material lock: Zinkgjutgods |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 13 kg |
| Bruttovikt | 13,78 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 48,35 |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Kompaktapparatskåp, BHD: 380x600x210 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, två vridlås |

# Approvals

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |