Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1130.000

# Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# AX 1130.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | AX 1130.000 |
| Fördelar | Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör<br>Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra<br>Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena<br>Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel |
| Material | Skåp: Stålplåt<br>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr(ar)<br>Plåtfläns(ar) i botten<br>Montageplåt<br>Dörrhålslist<br>Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm<br>Höjd: 760 mm<br>Djup: 300 mm |
| Materialtjocklek dörr | 2 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,5 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 945 mm x 735 mm |
| Antal dörrar | 2 |
| Variabel dörrupphängning | Yes |
| Antal lås | 2 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 2<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Plåtfläns | Storlek: 6<br>Antal: 2 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 50,3 kg |
| Bruttovikt | 52 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 177,2 kg CO2 eq (Cat B) |

# Features

| | |
|---|---|
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x760x300 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, två vridlås |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Tillverkarens deklaration<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK<br>PCF-declaration |