Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1306.600


Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

HD 1306.600 - Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen





Features

Art. nr.	HD 1306.600
Utförande	Hygienic Design-skåp
Produktändring	Kompaktapparatskåp HD, med en dörr innehåller fr.o.m. juni 2020 den nya montageplåten från kompaktapparatskåp AX.
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Montageplåt: Stålplåt Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåp slutet runtom Dörr med intryckt tätning Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Montageplåt
Dimension	Bredd: 390 mm Höjd framtill: 430 mm Höjd baktill: 549 mm Djup: 210 mm

Features

Mått för montageplåt (B × H)	330 mm x 355 mm
Dörröppningsvinkel	125°
Antal lås	2
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12,9 kg
Bruttovikt	13,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	41,6
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	HD Kompaktinkapsling, BHD: 390x430(H1)x549(H2)x210 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med gångjärnsförsedd dörr och silikontätning

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration

© Rittal 2026