Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1432.000

# Plastskåp AX

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# AX 1432.000 - Plastskåp AX utan fönster

AX plastskåp är mycket lämpliga för tillämpningar i krävande miljöer. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.







## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | AX 1432.000 |
| Utförande | utan fönster |
| Material | Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK<br>Dörr: inskummad PU-tätning runt om<br>Montageplåt: Stålplåt<br>Brandklassad enligt UL 94-V0<br>Halogenfri |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad<br>Montageplåt: förzinkad |
| Färg | Liknar RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Montageplåt<br>Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist |
| Observera: | Vid användning under lång tids inverkan av UV-strålning (solljus) och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack så att ytans utseende inte försämras. Pris och leveranstid vid förfrågan. |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12 |
| Kapslingsklass | II (vid 1000 V AC) |
| IK-kod | IK09 |
| Dimension | Bredd: 250 mm<br>Höjd: 350 mm<br>Djup: 150 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 155 mm x 275 mm |
| Dörröppningsvinkel | 130° |
| Antal lås | 1 |
| Grundmaterial | Plast |
| Standarder | Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1) |
| Montagekrav | För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad.<br>Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,54 kg |
| Bruttovikt | 4,74 kg |
| Tullvarukod | 94037000 |

# Features

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Plastskåp, BHD: 250 x 350 x 150 mm, utan fönster |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Pressure load<br>Negative Certificate<br>Ytbehandling<br>Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |