Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1530.510

Kopplingslådor KL

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

KL 1530.510 - Kopplingslådor KL med fläns

Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.



Features

Art. nr.	KL 1530.510
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 150 mm Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
IK-kod	IK08
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Plåtflänsar	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grundmaterial	Stålplåt

© Rittal 2026

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,424 kg
Bruttovikt	2,624 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KL Kopplingslåda, BHD: 300 x 150 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK