
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1541.000

Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1541.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.





Features

Art. nr.	KX 1541.000
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Minivridlås Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK08

© Rittal 2026

Features

Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Plåtflänsar	: 1 + 1 : 3 + 3
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	10,541 kg
Bruttovikt	11,65 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	54,55 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Kopplingslåda, BHD: 800x400x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration