Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# KX 1565.000

# Kopplingslåda KX

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# KX 1565.000 - Kopplingslåda KX Rostfritt stål

Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | KX 1565.000 |
| Produktbeskrivning | Systemperfektion. Den nya kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål. |
| Material | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock<br>Snabbkoppling inkl. plasthylsor |
| Dimension | Bredd: 200 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 120 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12 |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Lås | Antal lås: 4 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,934 kg |
| Bruttovikt | 2,131 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 8,96 |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX Kopplingslåda, BHD: 200x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, med snabbkopplingar |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |