Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1578.000

E-box KX, stålplåt

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

KX 1578.000 - E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.





Features

Art. nr.	KX 1578.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats 180°-gångjärn
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 600 mm Djup: 155 mm
Mått för montageplåt (B × H)	275 mm x 585 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

Features

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
IK-kod	IK08
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Lås	Antal lås: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,856 kg
Bruttovikt	9,76 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	47,31 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX E-box, BHD: 300x600x155 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr

Approvals

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Tillverkarens deklaration Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration

© Rittal 2026