Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# EL 2246.605

# Väggskåp EL, 3-delat

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 2246.605 - Väggskåp EL, 3-delat med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageplåt medföljer. Kapslingsklass IP 55.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | EL 2246.605 |
| Utförande | Väggskåp IT<br>med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad |
| Produktbeskrivning | Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel. |
| Material | Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Vägg- och svängdel: RAL 7035<br>Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) |
| Leveransens omfattning | Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer)<br>Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad<br>Designad glasdörr<br>1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5<br>Minikomforthandtag för låsinsatser<br>Säkerhetslås 3524 E |
| Höjdenheter | 6 HE |
| Dimension | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 345 mm<br>Djup: 373 mm |
| Montagedjup | 320 mm |
| Inre mått | Inre bredd: 502 mm<br>Inre höjd: 282 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Djup på svängdel | 216 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 485 mm x 299 mm |
| Djup på väggdelen | 135 mm |
| IK-kod | IK08 |
| Tillåten belastning för svängdel (statisk) | 300 N |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 23,719 kg |
| Bruttovikt | 24,967 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivning | EL Väggskåp 3-delat, BHD: 600x345x373 mm 6 HE, med montageplåt, och profilskenor, fast inbyggnad |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |