
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2388.850

# Skena

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2388.850 - Skena för EMC-skärmbygel och dragavlastning

Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SZ 2388.850 |
| Utförande | C-profilskena för förvaring av kabelhållare<br>Utskärningar för hammarhuvud med 40 mm mellanrum för kabelavlastning med buntband |
| Produktbeskrivning | Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar. |
| Fördelar | Extra kontaktering via befintliga borrhål (Ø 9 mm) till vänster eller höger om skenan<br>Förberedd för verktygsfritt montage av EMC-skärmbygel |
| Material | Strängpressad aluminiumprofil |
| Ytbehandling | Kromfritt passiverad |
| Leveransens omfattning | 1 skena<br>2 fästjärn<br>Inkl. fastsättningsmaterial |
| Längd | 753 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter | på horisontell/vertikal skåpprofil<br>kan monteras på montageplåt även utan fästjärn |
| Passar för | Skåptyp: VX<br>TS<br>Bredd: = 800 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 0,63 kg |
| Bruttovikt | 0,68 kg |
| Tullvarukod | 76042990 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivning | SZ Skena, för EMC-skärmbygel och dragavlastning, för B: 800 mm |

© Rittal 2026