Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.225
Flätband

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2412.225 - Flätband

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.





Features

Art. nr.	SZ 2412.225
Produktbeskrivning	Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
Tvärsnittsarea	25 mm²
Anslutning	M8 – M8
Observera:	Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension	Längd: 200 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,45 kg
Bruttovikt	0,562 kg
Tullvarukod	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 25 mm²

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)