
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2412.316

# Flätband

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2412.316 - Flätband

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.



## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SZ 2412.316 |
| Produktbeskrivning | Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter. |
| Tvärsnittsarea | 16 mm² |
| Anslutning | M8 – M8 |
| Observera: | Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem. |
| Dimension | Längd: 300 mm |
| Förpackningsenhet | 10 st. |
| Nettovikt | 0,42 kg |
| Bruttovikt | 0,52 kg |
| Tullvarukod | 74198010 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeskrivning | SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 16 mm² |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |