Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325
Flätband

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2412.325 - Flätband

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.





Features

Art. nr.	SZ 2412.325
Produktbeskrivning	Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
Tvärsnittsarea	25 mm²
Anslutning	M8 – M8
Observera:	Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension	Längd: 300 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,75 kg
Bruttovikt	0,788 kg
Tullvarukod	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 25 mm²

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)