Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.300

Montageram, gränssnittslucka modulär

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.300 - Montageram, gränssnittslucka modulär

Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten.

Features

Art. nr.	SZ 2482.300
Utförande	Inbyggnadsram enkel, med plastlucka (halvtransparent)
Produktbeskrivning	Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter. Dosan förblir sluten och skyddas därmed mot yttre påverkan och obehörig åtkomst.
Funktion	Inbyggnadsramen har en lock som fixeras vid öppningsvinklar på 90 till 180° i flera steg En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov.
Material	Lås: Polykarbonat Montageram, tryckgjuten höggradig zink Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent)
Ytbehandling	Inbyggnadsram: matt förnicklad
Färg	Lås: RAL 7024 Skruvklämmor: gula (RAL 1016)
Montagehålbild	Hålets bredd: 52 mm Håltagningshöjd: 91 mm
Inbyggnadsmöjligheter	I smålådor och kompaktapparatskåp som programmeringsgränssnitt för styranordningar I industrifördelare vid åtkomst för nätverksunderhåll I PC skåp och pulpetsystem för temporär anslutning av extrautrustning I mobila Industrial Workstations för snabb anslutning till existerande nätverksstrukturer I kommandopanelsystem för programmering och underhåll av integrerade komponenter
Dimension	Bredd: 65 mm Höjd: 120 mm

© Rittal 2026

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65 vid sluten lock och korrekt montage
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,199 kg
Bruttovikt	0,208 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Gränssnittsluckor, modulära, inbyggnadsram, enkel, med plastlock, halvtransparent

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring