
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.110
Systembelysning LED

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SZ 2500.110 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.





Features

Art. nr.	SZ 2500.110
Utförande	utan uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	utan uttag
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	7 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 2-polig Genomgångskablage, 2-poligt Dörrkontakt
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)

© Rittal 2026

Features

Belysningens montagetyp	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Inbyggnadsmöjligheter	För montage i kompaktapparatskåp AX behövs skenan för inre utbyggnad AX och montagevinkeln Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	600 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 337 mm Höjd: 55 mm Djup: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,263 kg
Bruttovikt	0,351 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,4
Tullvarukod	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ systembelysning LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100–230 V

Approvals

Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC 30 - KC Korea
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration

© Rittal 2026