Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.214
Systembelysning LED

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SZ 2500.214 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.





Features

Art. nr.	SZ 2500.214
Utförande	med uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	11 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt Dörrkontakt
Overvoltage category	II

Features

Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Belysningens montagetyp	Skruv Clips
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Märkisolationsspänning	300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	900 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 80 mm Djup: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Uttagskontakter	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Märkspänning	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,599 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,6
Tullvarukod	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ System Light LED, 900 lm, L: 437 mm, 100-125 V, with socket for USA

Approvals

Approvals	ENEC UL
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration