Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320
Systembelysning LED

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SZ 2500.320 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.





Features

Art. nr.	SZ 2500.320
Utförande	med rörelsesensor
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	Rörelsesensor 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusriktning Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	13 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 2-polig Genomgångskablage, 2-poligt
Motion detector	Yes

Features

Kapslingsklass	III (SELV)
Belysningens montagetyp	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	1 200 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 85 mm Djup: 37 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Märkspänning	24 V - 56 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,488 kg
Bruttovikt	0,65 kg
Tullvarukod	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

Approvals

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK