Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2784.000

# Akrylglashuv

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# FT 2784.000 - Akrylglashuv

Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | FT 2784.000 |
| Utförande | metrisk |
| Produktbeskrivning | Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E. |
| Material | Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods<br>Glasskiva: Rökfärgat akrylglas |
| Leveransens omfattning | Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial.<br>Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 54 |
| Dimension | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 47,5 mm |
| Synlig yta | Glasrutans bredd: 360 mm<br>Glasrutans höjd: 179,5 mm |
| Påbyggnadsdjup för komponenter (max.) | 43 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Bruttovikt | 1,4 kg |
| Tullvarukod | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeskrivning | FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 400x200x47,5 mm |