Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2785.000

Akrylglashuv

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

FT 2785.000 - Akrylglashuv

Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått.

Features

Art. nr.	FT 2785.000
Utförande	metrisk
Produktbeskrivning	Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods Glasskiva: Rökfärgat akrylglas
Leveransens omfattning	Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial. Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 400 mm Djup: 47,5 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 360 mm Glasrutans höjd: 379,5 mm
Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)	43 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,977 kg
Bruttovikt	2,18 kg
Tullvarukod	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivning	FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 400x400x47,5 mm

© Rittal 2026