Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 2820.122

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm

State: 2026-03-24 (Source: rittal.com/se-sv)

AX 2820.122 - Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för AX

Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.

Features

Art. nr.	AX 2820.122
Produktbeskrivning	Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
Material	Sockelhörndel: Stålplåt Sockelplåt fram/bak: Stålplåt Hörnskydd: Plast
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	4 sockelhörndelar, 200 mm höga 4 hörntäcklister 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För avslutning av en sockelrad krävs en sockelsida Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Skåptyp: AX Bredd: = 1.200 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	11,5 kg
Bruttovikt	11,58 kg

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	AX Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak, H: 200 mm, för B: 1200 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA