Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3088.000
# Systemtäckkåpor

State: 2[illegible]1-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3088.000 - Systemtäckkåpor

För ledaranslutnings- och plattklämmor.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 3088.000 |
| Produktbeskrivning | För ledaranslutnings- och plattklämmor. |
| Material | ABS<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Height when mounted on 60 mm busbar systems | 230 mm |
| Height when mounted on 100 mm busbar systems | 325 mm |
| Observera: | För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd<br>Kan enbart användas för system utan bottenprofil<br>Vid system med bottenprofil måste systemtäckkåporna kortas mekaniskt |
| Dimension | Bredd: 200 mm<br>Djup: 80 mm |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 1,76 kg |
| Bruttovikt | 2,038 kg |
| Tullvarukod | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ETIM 8 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |
| Produktbeskrivning | SV Systemtäckkåpor, BD: 200x80 mm H: 230-325 mm |

© Rittal 2026