Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3090.000
Systemtäckkåpor

State: 2[illegible]1-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3090.000 - Systemtäckkåpor

För ledaranslutnings- och plattklämmor.

Features

Art. nr.	SV 3090.000
Produktbeskrivning	För ledaranslutnings- och plattklämmor.
Material	ABS Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Observera:	För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd Kan enbart användas för system utan bottenprofil Vid system med bottenprofil måste systemtäckkåporna kortas mekaniskt
Dimension	Bredd: 100 mm Djup: 110 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,2 kg
Bruttovikt	1,791 kg
Tullvarukod	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Produktbeskrivning	SV Systemtäckkåpor, BD: 100x110 mm H: 230-325 mm

© Rittal 2026