Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.040

Säkringselement Diazed/Neozed

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 3418.040 - Säkringselement Diazed/Neozed

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskruvsfastsättning eller insnäppning.

Features

Art. nr.	SV 3418.040
Utförande	Easy Connect
Material	Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Beröringsskydd: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Beröringsskydd: Polyamid
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar förmonterad komponent inkl. beröringsskydd och utvändiga anslutningsklämmor
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	D 02-E 18 (passhylsa)
Märkisolationsspänning Ui	690 V
Märkström max.	63 A
Märkspänning	400 V (DC) 400 V, 3~
Dimension	Bredd: 41 mm Höjd: 251 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 16 mm²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm

© Rittal 2026

Features

Poltal	3-polig
Märkspänning (L1 + L2)	400 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)	400 V (DC)
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 16 mm²
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	1,5 kg
Bruttovikt	1,66 kg
Kopparandel (kg/st)	0,066
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivning	SV Säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passhylsa, inklusive beröringsskydd

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring