Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3455.500
Ledaranslutningsklämma

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3455.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Features

Art. nr.	SV 3455.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare	1 - 4 mm²
För skentjocklek	10 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,285 kg
Bruttovikt	0,303 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 10 mm

Approvals

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

© Rittal 2026