
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3458.500
Ledaranslutningsklämma

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3458.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Features

Art. nr.	SV 3458.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	16,5 x 15 mm
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare	35 - 70 mm²
För skentjocklek	10 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	1,65 kg
Bruttovikt	1,679 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Ledaranslutningsklämmor, 35-70 mm, klämutrymme BH: 16,5x15 mm för skentjocklek 10 mm

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

© Rittal 2026