
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.140

Rails de montage 23 x 64 mm



État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.140 - Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.


Caractéristiques

Référence	VX 8617.140
Description produit	Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
Avantages	À accrocher simplement dans les perforations et à visser Perforation sur l'ensemble des quatre côtés Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX	En largeur / profondeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage VX SE	En largeur d'armoire 800 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX

© Rittal 2026

Caractéristiques

Possibilités de montage AX	En largeur / hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur d'enveloppe de 800 mm, en association avec le rail pour l'aménagement de la base
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester	En largeur de coffret 800 mm, en association avec l'équerre universelle
Possibilités de montage PC	En largeur d'armoire 800 mm, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
Possibilités de montage socle VX	En largeur / profondeur de socle 800 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
Convient à	Type de coffret: VX VX IT VX SE PC AX Coffrets AX en polyester Suitable for width or height or depth: 800 mm
Convient à	Socles VX
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	3,16 kg
Poids brut	3,376 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	17,61
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 800 mm

Approbation

Explications	PCF-declaration

© Rittal 2026