Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.760
# Ändhylsor

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.760 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | AS 4050.760 |
| Produktbeskrivning | Med plastkragar. |
| Tekniska data | Värmetålig upp till 105 °C |
| Material | E-Cu, galvaniskt förzinkad<br>Plastkrage: Polypropylen |
| Färg | orange |
| Längd | 8 mm |
| AWG | 20 |
| Inre diameter | 2,6 mm |
| Rittal-färgkod | Yes |
| För tvärsnitt | 0,5 mm² |
| Observera: | UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.<br>Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation. |
| Standarder | AEH DIN 46228 |
| Passar till art. nr. | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452 |
| Levererat utförande | lös |
| Förpackningsenhet | 500 st. |
| Nettovikt | 0,5 kg |
| Bruttovikt | 0,036 kg |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivning | Trådändhylsor för kabelmontering, 0,5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, lösa, 500 st. |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |