Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785
Ändhylsor

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

AS 4050.785 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4050.785
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	svart
Längd	12 mm
AWG	10
Inre diameter	6,3 mm
Rittal-färgkod	Yes
För tvärsnitt	6 mm²
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.210
Levererat utförande	lös
Förpackningsenhet	100 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,04 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2026

Features

ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivning	Knivsats för avisolering för, 6 mm², AWG 10, 12 mm, svarta, lösa, 100 st.

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR