Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4318.000
Kabelinföringsmembran

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SZ 4318.000 - Kabelinföringsmembran

En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.



Features

Art. nr.	SZ 4318.000
Produktbeskrivning	En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.
Material	Grundstomme: Polypropylen Membran/mantel: termoplastisk elastomer
Kabelinföring	Antal kabelinföringar: 1 Max. kabeldiameter: 47 mm
Passar för	Skåptyp: VX Skåptyp: VX SE
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	25 st.
Nettovikt	0,525 kg
Bruttovikt	0,623 kg
Tullvarukod	40169997
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Features

Produktbeskrivning	SZ Kabelinföringsmembran, för kabel Ø 47 mm kabelinföringar: 1

Approvals

Certificates	Kapslingsklass