Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 4598.000
# Montageprofil

State: 2026-11-25 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 4598.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | TS 4598.000 |
| Produktbeskrivning | För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering. |
| Tekniska data | Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Längd | 690 mm |
| Passar för dörrbredd | 800 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter VX | In door width 800 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter VX SE | In door width 800 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter AX | I dörrbredd 800 mm, med 3-punkts låssystem, i den låsbara dörren<br>In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| Inbyggnadsmöjligheter AX plast | In door width 800 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter PC | In door width 800 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter TS | In door width 800 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Passar för | Skåptyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>AX<br>AX plast |
| Förpackningsenhet | 20 st. |
| Nettovikt | 6,78 kg |
| Bruttovikt | 7,225 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 32,59 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 800 mm, L: 690 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | PCF-declaration |