Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000
Montageprofil

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4599.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.





Features

Art. nr.	TS 4599.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	890 mm
Passar för dörrbredd	1 000 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 1000 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	Med skåphöjd 1000 mm, i kombination med skena för inre utbyggnad AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 1000 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS	In door width 1000 mm
Passar för	Skåptyp: VX TS AX

© Rittal 2026

Features

Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	9,3 kg
Bruttovikt	9,42 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 1000 mm, L: 890 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration