Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.081
Kabelavlastningsskena

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

CM 5001.081 - Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.

Features

Art. nr.	CM 5001.081
Produktbeskrivning	För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. två vinkelprofiler och fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter	rakt, med 23 mm avstånd till montageplåten rakt, med 10 mm avstånd till montageplåten vinklat mot montageplåten
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd/-djup 800 mm vid montage på sockelhörndelar, i kombination med torxplåtskruv
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål	För sockelbredd 800 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6
Passar för	Sockelsystem VX Sockelsystem VX, rostfritt stål
Dimension	Längd: 699 mm
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE TP Kompakt apparatskåp HD Bredd: = 800 mm

Features

Passar för bredd	800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,705 kg
Bruttovikt	0,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	CM Kabelanslutningsskena C-profil, för montageplåtar, för TS, VX SE, TP, för B: 800 mm