Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.212

Golvplåt

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CM 5001.212 - Golvplåt för TP

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Features

Art. nr.	CM 5001.212
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt. Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension	Djup: 50 mm
Passar för	Skåptyp: TS IT TS CM TP Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,519 kg
Bruttovikt	0,534 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	CM Bottenplåtar, för CM, TP, Dø 50 mm för B: 1000 mm

© Rittal 2026