Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5326.121

Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 5326.121 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i utförande Standard, med olika måttutföranden.





Features

Art. nr.	VX 5326.121
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm Framdörr: aluminium, 1,25 mm Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg	Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Inre utbyggnad: RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005 Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 482,6 mm (19")-profilskenor Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxskruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall Flerdelad takplåt, med kabelinmatning baktill på tvären och förberedd för fläktplåt Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 600 mm
Höjdenheter	24 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	87 mm / 435 mm
Instalation position in 19" area	fram
19"-fastsättning	fastskruvad med montagevinkel upptill och nedtill på ramkonstruktionen
Utförande	Standard
Utförande tak	flerdelad, med kabelinmatning baktill på tvären och förberedd för fläktplåt
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr	Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor	19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv	öppen
Utförande 19"-plan	fram
Utförande position profilskenor	19"-plan fram
Belastning	7 500 N

© Rittal 2026

Features

Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416	6 000 N
IK-kod	IK08
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	50,59 kg
Bruttovikt	51,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	127,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	VX IT, solid, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklaration Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK