Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.615 - Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.







Features

Art. nr.	DK 5501.615
Utförande	i tummått
Produktbeskrivning	För montage på en 19"-profilskena.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Belastning	25 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 250 mm
Höjdenheter	2 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,078 kg
Bruttovikt	2,125 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2026

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx250 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL9005