Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5502.550

# Golvplåt

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5502.550 - Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | DK 5502.550 |
| Utförande | Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad |
| Produktbeskrivning | Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Vid val av de modulplåtar som krävs för att fylla ut golvområdet ska även uppgifterna i monteringsanvisningarna till golvfästet beaktas. |
| Passar för | Skåptyp: TS IT<br>TX CableNet<br>Bredd: 800 mm<br>Djup: 1.000 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 7,94 kg |
| Bruttovikt | 8,42 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 32,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

# Features

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivning | DK Bottenplåtsats, sluten bottenplåt, med skjutplåt, flerdelad, BxD: 800 x 1000 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, förzinkad |

© Rittal 2026