Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500

Öppet golvstativ

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6106.500 - Öppet golvstativ

Öppet golvstativ, för kabelinföring i efterhand med förkontakterade kontakter.







Features

Art. nr.	CP 6106.500
Produktbeskrivning	Svetsade alternativ till komplett golvstativ. För kabelinföring i efterhand med förkonfektionerade kontakter.
Material	Stål
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Tillåten belastning (statisk)	40 kg
Dimension	Höjd: 1.095 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	22,5 kg

© Rittal 2026

Features

Bruttovikt	22,691 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Produktbeskrivning	CP Öppet golvstativ, öppen, CP 60, BHD: 400x1095x400 mm