Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.000

Bärprofil CP 40, stål

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.000 - Bärprofil CP 40, stål sluten

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Features

Art. nr.	CP 6501.000
Produktbeskrivning	Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material	Stålrör, pulverlackerat
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	bärprofil
Diameter	48,3 mm
Längd	500 mm
Materialtjocklek	4 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,15 kg
Bruttovikt	2,212 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 500 mm stål

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklaration

© Rittal 2026