Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TP 6717.500

# Pulpetmellandelar för 3-delad konstruktion

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6717.500 - Pulpetmellandelar för 3-delad konstruktion

Fyra bredder bildar en brygga för 3-delad uppbyggnad av TopPult-systemet.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | TP 6717.500 |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm<br>Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp<br>Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger<br>Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten |
| IK-kod | IK08 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Dimension | Bredd: 1.600 mm<br>Höjd: 235 mm<br>Djup: 730 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 45,6 kg |
| Bruttovikt | 48 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivning | TP TopPult-system, pulpetmittdel för 3-delad konstruktion, B×D 1600×730 mm, stålplåt |

© Rittal 2026

# Approvals

| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| --- | --- |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |

© Rittal 2026