Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6722.500

Pulpetöverdelar för 3-delad konstruktion

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6722.500 - Pulpetöverdelar för 3-delad konstruktion

Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och TopPult-systemet kan byggas i tre delar.

Features

Art. nr.	TP 6722.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp Lock med gångjärn nedtill, inkl. lockhållare Öppen botten för individuell kabelinföring
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 720 mm Djup: 240 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	33,25 kg
Bruttovikt	35 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2026

Features

Produktbeskrivning	TP TopPult-system, pulpetöverdel för 3-delad konstruktion, B×H 1200×720 mm, stålplåt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK